



FL175A

ORION+ ΕΡΜΑΡΙΟ IP65 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΑΦ. 600X950X250

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Ύψος                       | 950 mm  |
| Πλάτος                     | 600 mm  |
| Βάθος                      | 250 mm  |
| Πάχος πλευρικού τοιχώματος | 1,20 mm |

Ασφάλεια

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP65                                  |
| Κλάση προστασίας          | Κατηγορία απομόνωσης I                |
| Τύπος κλειδώματος         | 3 πλευρών 7 mm<br>Κλειδαριά με κλειδί |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK10                                  |

Εξοπλισμός

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Αριθμός ανοιγμάτων πλάκας φλάντζας | 2 |
|------------------------------------|---|

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Τοποθέτηση                    | Επίτοιχη τοποθέτηση |
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | Όχι                 |

Υλικά

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Χρώμα       | Ανοιχτό γκρι           |
| Κωδικός RAL | 7035                   |
| Μεταχείριση | Επικαλυμμένο με πούδρα |
| Υλικό       | Μεταλλικό              |

Εξοπλισμός

|                |   |
|----------------|---|
| Αριθμός σειρών | 6 |
|----------------|---|

Κάλυμμα, πόρτα

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Αριθμός πορτών ερμαρίου | 1   |
| Με διάφανη πόρτα        | Ναι |

Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |       |
|------------------|-------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 250 A |
|------------------|-------|

Βιωσιμότητα

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|