



FL178A

Porte, orion plus, vitrée, métallique, CL1, pour coffret, 950x800x300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	950 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	300 mm
Épaisseur de la paroi latérale	1,20 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	3 côtés 7 mm Serrure à clé
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
--	---

Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	No

Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matière	Acier

Équipement

Nombre de rangées	6
-------------------	---

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	2
Porte transparente	Oui

Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----