



FL178A

Porte, orion plus, vitrée, métallique, CL1, pour coffret, 950x800x300mm

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	950 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1.20 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Triangle 7 mm Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

#### Equipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
--	---

#### Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

#### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

#### Equipement

Nombre rangées	6
----------------	---

#### Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	2
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----