



FL178A

orion plus IP65 PT a.950 l.800 p.300

Características técnicas

Dimensões

Altura	950 mm
Largura	800 mm
Profundidade	300 mm
Espessura da parede lateral	1,20 mm

Segurança

Índice de proteção IP	IP65
Classe de proteção	Classe de isolamento I
Recebe fechadura	3 lados 7 mm Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK10

Equipamento

Número de aberturas da placa de flange	2
--	---

Instalação, montagem

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

Materiais

Cor	Cinzentos-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

Equipamento

Número de filas	6
-----------------	---

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	2
A porta/tampa é transparente	Sim

Corrente elétrica

Corrente nominal	250 A
------------------	-------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----