



FL178A

Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, průhl. dvířka, 950x800x300

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	950 mm
Šířka	800 mm
Hloubka	300 mm
Tloušťka bočnice	1,20 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP65
Třída izolace	Třída izolace
Typ uzamčení	3stranný 7 mm Zámek na klíč
Mechanická odolnost IK	IK10

Vybavení

Počet otvorů v desce příruby	2
------------------------------	---

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na stěnu
Vhodné pro venkovní použití	Ne

Materiál

Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035
Povrch	Práškové lakování
Materiál	Ocel

Vybavení

Počet řad v rozvaděči	6
-----------------------	---

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	2
Dveře/kryt průhledné	Ano

Elektrický proud

Jmenovitý proud	250 A
-----------------	-------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----