



FL178A

Шафа металева ORION Plus, IP65, прозорі двері, 950X800X300мм

Технічні характеристики

Розміри

Висота	950 mm
Ширина	800 mm
Глибина	300 mm
Товщина бічної стінки	1,20 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP65
Клас захисту	Клас ізоляції I
Тип блокування	3-сторонній 7 мм Ключовий замок
Ударостійкість IK	IK10

Обладнання

Кількість отворів у фланцевій пластині	2
----------------------------------------	---

Установлення, монтаж

Монтаж на	Настінний монтаж
Підходить для зовнішнього використання	Ні

Матеріали

Colour	Світло-сірий
Код RAL	7035
Обробка	З порошковим покриттям
Матеріал	Сталь

Обладнання

Кількість рядів щита	6
----------------------	---

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	2
Дверцята/кришка прозорі	Так
Тип дверей шафи	Одинарні двері

Електричний струм

Номінальний струм	250 A
-------------------	-------

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----