



FL173A

Шафа металева ORION Plus, IP65, прозорі двері, 800X600X250мм

Технічні характеристики

Розміри

Висота	800 mm
Ширина	600 mm
Глибина	250 mm
Товщина бічної стінки	1,20 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP65
Ударостійкість IK	IK10

Обладнання

Кількість отворів у фланцевій пластині	2
--	---

Матеріали

Код RAL	7035
---------	------

Обладнання

Кількість рядів щита	5
----------------------	---

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
Кількість замків	2

Електричний струм

Номинальний струм	250 A
-------------------	-------

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----