



44713515

Přístroj tlačítka nouzového vypnutí s blokováním, řazení 1/0+0/1, W.1, šedá mat

Technické vlastnosti

Rozměry

Šířka	71 mm
Výška	71 mm
Hloubka	67 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Elektrický proud

Spínací proud	10 A
---------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Materiál

Materiál	Termoplast
Barva	Šedá

Texty

Funkce	Odemykání po 1/4 otáčky
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano