



LFS4006039016

**Angle extérieur cache de découpe pour goulotte LFS 40x60mm blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	40 mm
Largeur	60 mm

**Accessoires**

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

**Réglages**

Plage d'angles	90 - 90
----------------	---------

**Matières**

Matière	Aacier
Traitement	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Oui
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

**Equipement**

Avec film de protection	No
-------------------------	----

**Adapté à**

LFS 40x60

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui