




VF318PZF

golf Rozdzielnica p/t VDI drzwi wentylowane białe 3R

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	400 - 400 V
---------------------	-------------

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
----------------------------------	-----

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

Sprzęt

Liczba szyn	3
-------------	---

Liczba rzędów	3
---------------	---

Liczba sekcji w poziomie	1
--------------------------	---

Z zamkiem	Nie
-----------	-----

Posiada blok zacisków neutralnych	Nie
-----------------------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	54
----------------	----

Funkcje

Z włotami przewodów	Tak
---------------------	-----

Wymiary

Wysokość	543 mm
----------	--------

Szerokość	460 mm
-----------	--------

Głębokość	97,50 mm
-----------	----------

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
----------------------	---

Wymiary

Szerokość wbudowania	426 mm
----------------------	--------

Pokrywa, drzwi

Liczba zamków	0
---------------	---

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	72 mm
------------------------------	-------

Liczba jednostek szerokości	18
-----------------------------	----

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
--------------------------------	-----

Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
----------	-------------------

Kod RAL	9010
---------	------

Kolor	Czysta biel
-------	-------------

Sprzęt

Posiada blok zacisków uziemiających	Nie
-------------------------------------	-----

Posiada płytę montażową	Tak
-------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
-------------------	-------------------

Odporność na uderzenie IK	IK07
---------------------------	------

Typ blokowania	Blokada zatrzaskowa Bez zamka
----------------	----------------------------------

Badanie rozżarzonym drutem	650 °C
----------------------------	--------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS

Tak