




VF318PZF

Razvodni ormar Golf Multimedija, PŽ, 54 mod

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	400 - 400 V
---------------	-------------

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	PŽ montaža

Električna struja

Nazivna struja	63 A
----------------	------

Oprema

Broj šina	3
Broj redova	3
Broj sekcija u širinu	1
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Ne

Kapacitet

Broj modula	54
-------------	----

Funkcije

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

Dimenzije

Visina	543 mm
Širina	460 mm
Dubina	97,50 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	1
-------------------	---

Dimenzije

Ugrađena širina	426 mm
-----------------	--------

Poklopac, vrata

Broj brava	0
------------	---

Dimenzije

Ugrađena dubina	72 mm
Broj jedinica širine	18

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
----------------------------	----

Materijali

Materijal	Plastika
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Ne
Ima montažnu ploču	Da

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK07
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	650 °C