



VF318PZF

**Rozvodnice golf multimediální zapuštěná, 3 řadá, perf. bílé plastové dveře**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Jmenovité napětí | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|

**Instalace, montáž**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Vhodné pro venkovní použití | Ne               |
| Montáž                      | Zapuštěná montáž |

**Elektrický proud**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 63 A |
|-----------------|------|

**Vybavení**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Počet lišt               | 3  |
| Počet řad v rozvaděči    | 3  |
| Počet polí v šířce       | 1  |
| Zámek                    | Ne |
| Má neutrální svorkovnici | Ne |

**Kapacita**

|              |    |
|--------------|----|
| Počet modulů | 54 |
|--------------|----|

**Funkce**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Se vstupy potrubí | Ano |
|-------------------|-----|

**Rozměry**

|         |          |
|---------|----------|
| Výška   | 543 mm   |
| Šířka   | 460 mm   |
| Hloubka | 97,50 mm |

**Kryt, dveře**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet dveří rozvaděče | 1 |
|-----------------------|---|

**Rozměry**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Vestavěná šířka | 426 mm |
|-----------------|--------|

**Kryt, dveře**

|             |   |
|-------------|---|
| Počet zámků | 0 |
|-------------|---|

**Rozměry**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Vestavěná hloubka    | 72 mm |
| Počet jednotek šířky | 18    |

**Kryt, dveře**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dveře/kryt průhledné | Ne                |
| Typ dveří rozvaděče  | Jednokřídlé dveře |

**Materiál**

|          |             |
|----------|-------------|
| Materiál | Umělá hmota |
| Kód RAL  | 9010        |
| Barva    | Bílá        |

**Vybavení**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Má uzemňovací svorkovnici | Ne  |
| Montážní deska            | Ano |

**Bezpečnost**

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Třída izolace          | Třída izolace                    |
| Mechanická odolnost IK | IK07                             |
| Typ uzamčení           | Zámek na zacvaknutí<br>Bez zámků |
| Test žhavicím drátem   | 650 °C                           |
| Třída ochrany s dveřmi | IP40                             |

---

**Udržitelnost**

---

V souladu se směrnicí RoHS

Ano