




VF318PZF

Щит 3-рядний для ММ-обладнання, в/у, білі пластикові перфоровані двері, GOLF

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	400 - 400 V
--------------------	-------------

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
--	----

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Обладнання

Кількість рейок	3
-----------------	---

Кількість рядів щита	3
----------------------	---

Кількість секцій по ширині	1
----------------------------	---

Із замком	Ні
-----------	----

Має нейтральну клемну колодку	Ні
-------------------------------	----

Емність

Кількість модулів	54
-------------------	----

Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

Розміри

Висота	543 mm
--------	--------

Ширина	460 mm
--------	--------

Глибина	97,50 mm
---------	----------

Вбудована ширина	426 mm
------------------	--------

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
-----------------------	---

Розміри

Вбудована глибина	72 mm
-------------------	-------

Кришка, дверцята

Кількість замків	0
------------------	---

Розміри

Кількість модулів за шириною	18
------------------------------	----

Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі	Ні
-------------------------	----

Тип дверей шафи	Одинарні двері
-----------------	----------------

Матеріали

Матеріал	Пластик
----------	---------

Код RAL	9010
---------	------

Colour	Чистий білий
--------	--------------

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Ні
-----------------------------------	----

Має монтажну пластину	Так
-----------------------	-----

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
--------------	------------------

Ударостійкість IK	IK07
-------------------	------

Тип блокування	Замикається на замок Без замка
----------------	-----------------------------------

Випробування розжареним дротом	650 °C
--------------------------------	--------

Клас захисту з дверцятами	IP40
---------------------------	------

Sustainability

Відповідність RoHS

Так