



LT052

Rastavljač NH00, 3x160A, za DIN šinu, ulaz/izlaz: priključak M8

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	160 A
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja I _{cw} 1s IEC 60947	5 kA
Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija B	160 A

Osigurač

Veličina osigurača	NH00
--------------------	------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	6 - 95 mm ²
Presjek krutog provodnika	6 - 95 mm ²

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 55 °C
-------------------	-------------

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	12 - 12 Nm
------------------------	------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri I _N	9 W
---	-----

Izdržljivost

Broj mehaničkih operacija	1400
Električna izdržljivost u broju ciklusa	200
Ukupni vijek trajanja (mehanička i električna izdržljivost) IEC 60947-3 Tabela 4	1600

Napon

Nazivni izolacijski napon U _i	1000 V
Nazivni impulsni podnosivi napon U _{imp}	8000 V

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP3X
-------------------------------	------

Dimenzije

Visina	206 mm
Širina	106 mm
Dubina	80 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montažna ploča DIN šina
---------------	----------------------------

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da