



SVN441

Pulsdrukker 2 verbreek, 16 A, 230 VAC, led groen

Technische karakteristieken

Uitrusting

Aantal wisselcontacten	0
Aantal verbreekcontacten	2
Aantal NO contacten	0
Met signaallamp	Ja

Elektrische Stroom

Impulsstroom	16 A
Nominale stroom	16 A

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	66 mm

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	250 V
Nominale spanning U_e	230 - 230 V

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

