




28808989

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon	230 - 230 V
-------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
Frekvencija radijskog prijema	87,5 - 108,0 MHz

Materijali

Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010
Obrada površine	Sjajno
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	70,80 mm
Širina	141,60 mm
Dubina	46,50 mm
Ugrađena dubina	33 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

Veza

Presjek zvučnik	1,50 - 1,50 mm ²
Presjek vodiča	2,50 - 2,50 mm ²

Funkcije

Integrirani DCF sat	Da
---------------------	----

Oprema

Vrsta zaslona/displeja	Digitalno
------------------------	-----------

Tekst

Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
Spajanje/čvorište	Sa 2 priključka za zvučnike
Način instalacije	Pričvršćivanje vijcima pomoću potporne ploče Samostalna i kombinovana montaža
Funkcija	Alarm/budilica sa funkcijom odgode alarma Sleep tajmer Odbrojavanje Kontrola glasnoće
Ulaz jedinice za proširenje	Ulaz jedinice za proširenje za odvojeno uključivanje/isključivanje