



REQ520X



IK07

IP54



**Deurstation video, 20 drukknoppen, 2-draads, elcom.one RVS**

**Technische eigenschappen**

**Materiaal**

Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	RVS

**Bediening en signalering**

Aantal beltoetsen	20
-------------------	----

**Spanning**

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
------------------	-----------

**Afmetingen**

Afmetingen	422 x 225.50 mm
Hoogte	422 mm
Breedte	225,50 mm
Diepte	25 mm
Diameter camerakoepel	33 mm

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-30 - 80 °C

**Funcities**

Deurcommunicatietype	Audio + Video
----------------------	---------------

**Aansluiting**

Leidingdoorsnede	0 - 0 mm <sup>2</sup>
------------------	-----------------------

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktemontage
---------------	-------------------------------------

**Teksten**

Montagewijze	Voor verticale montage Breukbestendige, vlakke oproepdrukker Montage in behuizing opbouw of inbouw
Aftakpunt	Opsteekbaar aansluitklemmenblok met schroefklemmen
Verlichting	Homogene witte led-oproep-toetsen met achtergrondverlichting Led-nachtverlichting voor camera
Beveiliging	Luidspreker en microfoon met beveiliging tegen doorprikken

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----