



WNC041

ΣΥΒΥΚΟ A/R ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 ΓΚΡΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7011

Φινίρισμα επιφάνειας Σατινέ φινίρισμα

Υλικό Πολυπροπυλένιο (PP)

Μεταχείριση Βερνίκι

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης πλήρης μηχανισμός με πλακίδιο

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Διαστάσεις

Διαστάσεις 75 x 75 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Κείμενο

Φωτισμός Για φωτισμό

Μπουτόν Όχι