



32723515

#### Tekniska egenskaper

##### Material

Färg	Grå
RAL-kod	7011

##### Kontroller och indikatorer

Typ av persiennbrytare	1-polig strömställare
------------------------	-----------------------

##### Material

Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

##### Spänning

Märkspänning	240 V
--------------	-------

##### Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
Omkopplingsström	10 A

##### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------

##### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 30 °C
------------------	-------------

##### Text

Brytare läge	1-polig
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Utförande	För skruvfästning
Anslutning	Med Wago klämkopplingsplint för 2 ledningar för ledningsdragnig Med två klämplatser för Wago kopplingsplintar för 2 ledningar i kåpens golv Isolerade inkommande anslutningar för UPP och NED
Funktion	med trycklåsningsfunktion

##### Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja