



32723515

Tekniska egenskaper

Material

Färg	Grå
RAL-kod	7011

Kontroller och indikatorer

Typ av persiennbrytare	1-polig strömställare
------------------------	-----------------------

Material

Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Spänning

Märkspänning	240 V
--------------	-------

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
Omkopplingsström	10 A

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Text

Brytare läge	1-polig
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar
Utförande	För skruvfästning

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja