




29512089



Signallampa LED, R.x, RGB, 230 V, 2 W, Vit

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 230 V

Ström

Förbrukad effekt i W 2 W

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Belysning

Typ av ljuskälla LED

Material

Färg Vit

RAL-kod 9010

Ytbehandling Blank

Material Metall
Plast

Behandling Obehandlad

Dimensioner

Höjd 70 mm

Bredd 70 mm

Djup 50 mm

Anslutning

Ledararea 2,50 - 2,50 mm²

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Text

Belysning Färg på lampa, kallvit, varmvit, blå, orange, röd, grön, lila (magenta) samt färgsekvens, aktiveras via tryckknapp
Färgsekvens går att stoppa närsomhelst via tryckknappen

Märkning Folie med förtryckta symboler insticksbara

Präglad Utan symbol

Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja