



HW1W416FS

Switch Disconnecter HW1 1600A 4P Fixed

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1600 A
-----------------	--------

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Uitvoering component	Vaste inbouw
----------------------	--------------

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	1000 V
---------------------------------	--------

Nominale stothoudspanning U_{imp}	12000 V
-------------------------------------	---------

Stroom / temperatuur

Toegekende korteduurstroom I_{cw} $t=1$ s 220-240 VAC volgens IEC 60947-3	55 kA
---	-------

Toegekende korteduurstroom I_{cw} $t=1$ s 380-415 VAC volgens IEC 60947-3	55 kA
---	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C
---------------------	-------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----