




GD108N

Mini ormar, Gamma, NŽ, 8 modula, IP30, 180x182x82 mm

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon	230 - 230 V
---------------	-------------

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
---	----

Montiranje na	Montaža u zid/PŽ
---------------	------------------

Električna struja

Nazivna struja	63 A
----------------	------

Oprema

Broj šina	1
-----------	---

Broj redova	1
-------------	---

Broj sekcija u širinu	1
-----------------------	---

Sa bravom	Ne
-----------	----

Ima N klemni blok	Da
-------------------	----

Kapacitet

Broj modula	8
-------------	---

Funkcije

Ima glavnu zaštitnu sklopku	Ne
-----------------------------	----

Sa uvodima za provodnike	Da
--------------------------	----

Dimenzije

Visina	180 mm
--------	--------

Širina	182 mm
--------	--------

Dubina	82 mm
--------	-------

Poklopac, vrata

Broj brava	0
------------	---

Dimenzije

Broj jedinica širine	8
----------------------	---

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
----------------------------	----

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

Materijali

Materijal	Plastika
-----------	----------

RAL kod	9010
---------	------

Boja	Čista bijela
------	--------------

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Da
-------------------------------	----

Ima montažnu ploču	Ne
--------------------	----

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
----------------	----------------------

Otpornost na udarce IK	IK05
------------------------	------

Ingress Protection (IP) klasa	IP30
-------------------------------	------

Vrsta zaključavanja	Bez brave
---------------------	-----------

Ispitivanje užarenom žicom	750 °C
----------------------------	--------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
--------------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----