



GD108N

**Minirozvodnice, IP30, 8 mod.**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Jmenovité napětí 230 - 230 V

**Instalace, montáž**

Vhodné pro venkovní použití Ne

Montáž Montáž na omítku

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 63 A

**Vybavení**

Počet lišt 1

Počet řad v rozvaděči 1

Počet polí v šířce 1

Zámek Ne

Má neutrální svorkovnici Ano

**Kapacita**

Počet modulů 8

**Funkce**

Má ochranný hlavní vypínač Ne

Se vstupy potrubí Ano

**Rozměry**

Výška 180 mm

Šířka 182 mm

Hloubka 82 mm

**Kryt, dveře**

Počet zámků 0

**Rozměry**

Počet jednotek šířky 8

**Kryt, dveře**

Dveře/kryt průhledné Ne

**Konektivita**

Druh montáže Upevnění šrouby

**Materiál**

Materiál Umělá hmota

Kód RAL 9010

Barva Bílá

**Vybavení**

Má uzemňovací svorkovnici Ano

Montážní deska Ne

**Bezpečnost**

Třída izolace Třída izolace II

Mechanická odolnost IK IK05

Stupeň krytí IP IP30

Typ uzamčení Bez zámků

Test žhavicím drátem 750 °C

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano