



GD108E

SIGNAL/HJÄLPKONTAKT 125-160A OBS! utgått

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 - 230 V
--------------	-------------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Utanpåliggande montering

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Utrustning

Antal skenor	1
Antal rader	1
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Nej

Kapacitet

Antal moduler	8
---------------	---

Funktioner

Har skyddshuvudbrytare	Nej
Med kabelgenomföringar	Ja

Dimensioner

Höjd	180 mm
Bredd	182 mm
Djup	82 mm

Skydd, dörr

Antal lås	0
-----------	---

Dimensioner

Antal breddenheter	8
--------------------	---

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Nej
-----------------------	-----

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Material

Material	Plast
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Utrustning

Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås
Glödtråds test	750 °C

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja