



GD108E

SIGNAL/HJÄLPKONTAKT 125-160A OBS! utgått

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 - 230 V
--------------	-------------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
---------------------------------	-----

Montering	Utanpåliggande montering
-----------	--------------------------

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Utrustning

Antal skenor	1
--------------	---

Antal rader	1
-------------	---

Antal sektioner i bredd	1
-------------------------	---

Med lås	Nej
---------	-----

Har neutralanslutningsblock	Nej
-----------------------------	-----

Kapacitet

Antal moduler	8
---------------	---

Funktioner

Har skyddshuvudbrytare	Nej
------------------------	-----

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	180 mm
------	--------

Bredd	182 mm
-------	--------

Djup	82 mm
------	-------

Skydd, dörr

Antal lås	0
-----------	---

Dimensioner

Antal breddenheter	8
--------------------	---

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Nej
-----------------------	-----

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Material

Material	Plast
----------	-------

RAL-kod	9010
---------	------

Färg	Vit
------	-----

Utrustning

Har jordanslutningsblock	Ja
--------------------------	----

Har monteringsplatta	Nej
----------------------	-----

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
-------------	--------------------

Slagtålighet IK	IK05
-----------------	------

Kapslingsklass (IP)	IP30
---------------------	------

Låstyp	Utan lås
--------	----------

Glödtråds test	750 °C
----------------	--------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----