



GD108A

Miniverdeler, IP30, 8 modulen, 1xPE

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	230 - 230 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktmontage
---------------	-------------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	1
Aantal verdelerrijen	1
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	8
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	180 mm
Breedte	182 mm
Diepte	82 mm
Aantal breedte-eenheden	8

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Nee
----------------------------	-----

Materiaal

Materiaal	Kunststof
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Samenstelling

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja