Fiche technique du produit
GD106N



GD106N

Coffret cache-borne,IP30,6 modules

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension nominale	230 - 230 V
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie
Courant électrique	
Courant assigné nominal	50 A
Equipement	
Nombre de rails	1
Nombre rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui
Capacité	
Nombre de modules	6
Fonctions	
Interrupteur principal de protection	Non
Avec guide-câble	Oui
Dimensions	
Hauteur	180 mm
Largeur	146 mm
Profondeur	82 mm
Cache, porte	
Nombre de serrure de la porte	0
Dimensions	
Nombre d'unités de largeur	6
Cache, porte	
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Connectivité	
Type de montage	Fixation par vis
Matière	
Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Equipement	
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK05
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C
Durabilité	
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui