



GD106N

Mini ormar, Gamma, NŽ, 6 modula, IP30, 180x146x82 mm

#### Tehničke karakteristike

##### Napon

Nazivni napon 230 - 230 V

##### Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na Nadgradna/NŽ

##### Električna struja

Nazivna struja 50 A

##### Oprema

Broj šina 1

Broj redova 1

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Da

##### Kapacitet

Broj modula 6

##### Funkcije

Ima glavnu zaštitnu sklopku Ne

Sa uvodima za provodnike Da

##### Dimenzije

Visina 180 mm

Širina 146 mm

Dubina 82 mm

##### Poklopac, vrata

Broj brava 0

##### Dimenzije

Broj jedinica širine 6

##### Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran Ne

##### Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

##### Materijali

Materijal Plastika

RAL kod 9010

Boja Čista bijela

##### Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje Da

Ima montažnu ploču Ne

##### Sigurnost

Zaštitna klasa Izolacijska klasa II

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP30

Vrsta zaključavanja Bez brave

Ispitivanje užarenom žicom 750 °C

##### Održivost

REAcH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da