



GD106N

**Minirozvodnice, IP30, 6 mod.**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Jmenovité napětí	230 - 230 V
------------------	-------------

**Instalace, montáž**

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Montáž na omítku

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	50 A
-----------------	------

**Vybavení**

Počet lišt	1
Počet řad v rozvaděči	1
Počet polí v šířce	1
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

**Kapacita**

Počet modulů	6
--------------	---

**Funkce**

Má ochranný hlavní vypínač	Ne
Se vstupy potrubí	Ano

**Rozměry**

Výška	180 mm
Šířka	146 mm
Hloubka	82 mm

**Kryt, dveře**

Počet zámků	0
-------------	---

**Rozměry**

Počet jednotek šířky	6
----------------------	---

**Kryt, dveře**

Dveře/kryt průhledné	Ne
----------------------	----

**Konektivita**

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

**Materiál**

Materiál	Umělá hmota
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

**Vybavení**

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

**Bezpečnost**

Třída izolace	Třída izolace II
Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Bez zámků
Test žhavicím drátem	750 °C

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano