




GD106N

MINI GAMMA ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1X6M

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση	230 - 230 V
-----------------	-------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
-------------------------------	-----

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---------------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	50 A
------------------	------

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	1
---------------	---

Αριθμός σειρών	1
----------------	---

Αριθμός τμήματος σε πλάτος	1
----------------------------	---

με κλειδαριά	Όχι
--------------	-----

Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναι
--	-----

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	6
-------------------	---

Λειτουργίες

Έχει κύριο διακόπτη προστασίας	Όχι
--------------------------------	-----

Με εισόδους αγωγών	Ναι
--------------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος	180 mm
------	--------

Πλάτος	146 mm
--------	--------

Βάθος	82 mm
-------	-------

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός κλειδαριών	0
--------------------	---

Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων πλάτους	6
-------------------------	---

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Όχι
------------------	-----

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες
-----------------	-------------------

Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
-------	----------

Κωδικός RAL	9010
-------------	------

Χρώμα	Λευκό
-------	-------

Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
-----------------------------------	-----

Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι
------------------------	-----

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
------------------	----------------------

Αντοχή σε κρούση IK	IK05
---------------------	------

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30
---------------------------	------

Τύπος κλειδώματος	χωρίς κλειδαριά
-------------------	-----------------

Glow wire test	750 °C
----------------	--------