



GD106B

Minigamma Calotta Da Parete 6 Mod

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 - 230 V
-------------------	-------------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

Corrente

Corrente nominale	50 A
-------------------	------

Equipaggiamento

Numero di guide DIN	1
Numero di file	1
Con serratura	No
Con morsettiera di neutro	No

Numero di moduli

Numero di moduli	6
------------------	---

Serie

Altezza	180 mm
Larghezza	146 mm
Profondità	82 mm
Numero di unità in larghezza	6

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	No
----------------------------	----

Materiali

Materiale	Plastica
Codice RAL	9010
Colore	Bianco puro

Equipaggiamento

Con morsettiera di terra	No
Con piastra di montaggio	No

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP30
Tipo di bloccaggio	Senza serratura
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	750 °C

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si