



GD106A

Coffret cache-borne, 6 modules

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 - 230 V
------------------	-------------

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	50 A
-------------------------	------

Equipement

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

Capacité

Nombre de modules	6
-------------------	---

Dimensions

Hauteur	180 mm
Largeur	146 mm
Profondeur	82 mm
Largeur en modules	6

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Matière

Matériau	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK05
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C