



GD106A

**Coffret cache-borne, 6 modules**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	230 - 230 V
------------------	-------------

**Installation, montage**

Montage sur	En saillie
-------------	------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	50 A
-------------------------	------

**Equipement**

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	No
Dispose d'un bornier neutre	No

**Capacité**

Nombre de modules	6
-------------------	---

**Dimensions**

Hauteur	180 mm
Largeur	146 mm
Profondeur	82 mm
Largeur en modules	6

**Plastron, porte**

Porte transparente	No
--------------------	----

**Matières**

Matière	PVC
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Equipement**

Borne de mise à la terre	Oui
Dispose d'une plaque de montage	No

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK05
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui