



FL180A

### Шафа металева ORION Plus, IP65, прозорі двері, 1250X800X300мм

#### Технічні характеристики

##### Розміри

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Висота                | 1250 mm |
| Ширина                | 800 mm  |
| Глибина               | 300 mm  |
| Товщина бічної стінки | 1,20 mm |

##### Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP65 |
| Ударостійкість IK                 | IK10 |

##### Обладнання

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Кількість отворів у фланцевій пластині | 2 |
|----------------------------------------|---|

##### Матеріали

|         |      |
|---------|------|
| Код RAL | 7035 |
|---------|------|

##### Обладнання

|                      |   |
|----------------------|---|
| Кількість рядів щита | 8 |
|----------------------|---|

##### Кришка, дверцята

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Кількість дверей шафи | 1 |
|-----------------------|---|

##### Електричний струм

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Номинальний струм | 250 A |
|-------------------|-------|

##### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|