



GD104N

Minirozvodnice, IP30, 4 mod.

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	230 - 230 V
------------------	-------------

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
-----------------------------	----

Montáž	Montáž na omítku
--------	------------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	40 A
-----------------	------

Vybavení

Počet lišt	1
------------	---

Počet řad v rozvaděči	1
-----------------------	---

Počet polí v šířce	1
--------------------	---

Zámek	Ne
-------	----

Má neutrální svorkovnici	Ano
--------------------------	-----

Kapacita

Počet modulů	4
--------------	---

Funkce

Má ochranný hlavní vypínač	Ne
----------------------------	----

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

Rozměry

Výška	180 mm
-------	--------

Šířka	110 mm
-------	--------

Hloubka	82 mm
---------	-------

Kryt, dveře

Počet zámků	0
-------------	---

Rozměry

Počet jednotek šířky	4
----------------------	---

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
----------------------	----

Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

Materiál

Materiál	Umělá hmota
----------	-------------

Kód RAL	9010
---------	------

Barva	Bílá
-------	------

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
---------------------------	-----

Montážní deska	Ne
----------------	----

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolací
---------------	---------------

Mechanická odolnost IK	IK05
------------------------	------

Stupeň krytí IP	IP30
-----------------	------

Typ uzamčení	Bez zámků
--------------	-----------

Test žhavicím drátem	750 °C
----------------------	--------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----