



GD104E

Miniverdeler 4 modulen

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	230 - 230 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktmontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
-----------------	------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	1
Aantal verdelerrijen	1
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	4
----------------	---

Funcities

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Nee
Met buis invoeren	Ja

Afmetingen

Hoogte	180 mm
Breedte	110 mm
Diepte	82 mm

Deksel, deur

Aantal sloten	0
---------------	---

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	4
-------------------------	---

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Nee
----------------------------	-----

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Kunststof
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Samenstelling

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja