



GD104E

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Märkspänning	230 - 230 V
--------------	-------------

#### Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Utanpåliggande montering

#### Elektrisk ström

Märkström	40 A
-----------	------

#### Utrustning

Antal skenor	1
Antal rader	1
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Nej

#### Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

#### Funktioner

Har skyddshuvudbrytare	Nej
Med kabelgenomföringar	Ja

#### Dimensioner

Höjd	180 mm
Bredd	110 mm
Djup	82 mm

#### Skydd, dörr

Antal lås	0
-----------	---

#### Dimensioner

Antal breddenheter	4
--------------------	---

#### Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Nej
-----------------------	-----

#### Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

#### Material

Material	Plast
RAL-kod	9010
Färg	Vit

#### Utrustning

Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

#### Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtåligghet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås
Glödtråds test	750 °C

#### Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja