



GD104A

Miniverdeler, IP30, 4 modulen, 1xPE

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning	230 - 230 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktmontage
---------------	-------------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	40 A
-----------------	------

Uitrusting

Aantal DIN-rails	1
Aantal rijen	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	4
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	180 mm
Breedte	110 mm
Diepte	82 mm
Aantal breedte-eenheden	4

Deksel, deur

Deuris transparant	Nee
--------------------	-----

Materiaal

Materiaal	Kunststof
RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit

Uitrusting

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja