



GD104B

Minigamma Calotta Da Parete 4 Mod

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 - 230 V
-------------------	-------------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

Corrente

Corrente nominale	40 A
-------------------	------

Equipaggiamento

Numero di guide DIN	1
---------------------	---

Numero di file	1
----------------	---

Con serratura	No
---------------	----

Con morsettiera di neutro	No
---------------------------	----

Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

Serie

Altezza	180 mm
---------	--------

Larghezza	110 mm
-----------	--------

Profondità	82 mm
------------	-------

Numero di unità in larghezza	4
------------------------------	---

Porta / coperchio

Porta/frontale trasparente	No
----------------------------	----

Materiali

Materiale	Plastica
-----------	----------

Codice RAL	9010
------------	------

Colore	Bianco puro
--------	-------------

Equipaggiamento

Con morsettiera di terra	No
--------------------------	----

Con piastra di montaggio	No
--------------------------	----

Protezione

Classe protezione	Isolamento classe II
-------------------	----------------------

Resistenza agli urti IK	IK05
-------------------------	------

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP30
---	------

Tipo di bloccaggio	Senza serratura
--------------------	-----------------

Grado di resistenza al filo incandescente GWT	750 °C
---	--------

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Si
------------------------------	----