



GD104T

Cubrebornes de superficie golf serie GD, 1 fila, 2M

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal	230 - 230 V
-----------------	-------------

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje en superficie
------------	-----------------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal IN	32 A
----------------------	------

Equipo

Número de perfiles DIN	1
Número de filas	1
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No

Capacidad

Número de módulos	2
-------------------	---

Dimensiones

Altura	160 mm
Anchura	55 mm
Profundidad	82 mm
Número de unidades en ancho	2

Tapa, puerta

La puerta/cubierta es transparente	No
------------------------------------	----

Materiales

Material	Plástico
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

Equipo

Tiene bloque de bornes de conexión a tierra	No
Tiene placa de montaje	No

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK05
Clase de protección de entrada (IP)	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo
Ensayo del hilo incandescente	750 °C