



85221101



**Prekidač za žaluzine, električni, komfor, jezgro, R.1/R.3**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

Radni napon 230 - 230 V

**Frekvencija**

Frekvencija 50 - 60 Hz

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura -5 - 45 °C

**Dimenzije**

Ugrađena dubina 32 mm

**Tekst**

Promjena načina rada Sa 2 mehanički i električno međusobno zaključana relejna kontakta

Ulaz jedinice za proširenje Sa 230 V ulazima za jedinicu za proširenje za gore i dole

Spajanje/čvorište Ožičenje produžnih jedinica tastera za žaluzine, umetaka za žaluzine

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama