



85221101



Β.ΝΕΤ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΛΩΝ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ R.CLASSIC/1930

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 32 mm

Κείμενο

Λειτουργία διακόπτη Με 2 μηχανικά και ηλεκτρικά αμοιβαία κλειδωμένες επαφές ρελέ

Μονάδα επέκτασης εισόδου Με εισόδους μονάδας επέκτασης 230 V για επάνω και κάτω

Διακλάδωση Κύκλωμα μονάδων επέκτασης μπουτόν για περσίδες, ένθετα περσίδων, μπουτόν με κλειδί για περσίδες

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες