




85221101



Markisinsats, 1930/ R.classic, Quicklink KNX

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning 230 - 230 V

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 32 mm

Text

Brytare läge Med 2 mekaniskt och elektriskt gemensamt låsta reläkontakter

Expansionsenhet ingång Med 230 V ingång för upp och ned

Skarv Anslutning av externa tryckknappar, insatser och tangenttryckknappar för jalusi

Anslutningstyp Med skruvanslutningar