



3315396086



**Q.x Gniazdo USB/3.5 mm audio, ant, aks lak**

**Właściwości techniczne**

**Rodzaj połączenia**

Typ złącza/wtyku	USB
Liczba połączeń	2

**Częstotliwość**

Częstotliwość akustyczna	20 - 20 Hz
--------------------------	------------

**Materiały**

Kolor	Antracyt
Kod RAL	7021
Wykończenie powierzchni	Aksamitny
Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
Obróbka	Lakierowany

**Wymiary**

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	36,40 mm
Zakres głębokości wbudowania	24,90 mm

**Łączność**

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

**Sprzęt**

Ekranowany	Tak
Z ochroną przeciwpyłową	Nie

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

**Dodatkowe informacje**

Wyjścia	Z wyjściem prostym
Oznaczenie	Bez pola opisowego
Płytki nośna/pierścień nośny	Z pierścieniem nośnym

**Odpowiednie do**

Q.x	
-----	--

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak