



3315396086



### Technické vlastnosti

#### Připojení

Typ konektoru/zástrčky	USB
Počet přípojek	2

#### Frekvence

Frekvence zvuku	20 - 20 Hz
-----------------	------------

#### Materiál

Barva	Antracit
Kód RAL	7021
Povrchová úprava	Sametový
Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Lakované

#### Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	36,40 mm
Vestavěná hloubka	24,90 mm

#### Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

#### Vybavení

Stíněný	Ano
S protiprachovými krytkami	Ne

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

#### Texty

Výstup	S přímým vývodem
Popis	Bez pole pro popis
Nosná deska/nosný rám	S nosným rámem

#### Vhodné pro

Q.x	
-----	--

#### Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano