



3315396086



USB/3,5mm-utt hon-hon Q.x Antr

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	USB
Antal anslutningar	2

Frekvens

Ljudfrekvens	20 - 20 Hz
--------------	------------

Material

Färg	Antracit
RAL-kod	7021
Ytbehandling	Sammet
Material	Metall Plast
Behandling	Lackad

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	36,40 mm
Inbyggnadsdjup	24,90 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Utrustning

Avskärmad	Ja
Med dammskydd	Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Text

Uttagsmoduler	Med rakt uttag
Märkning	Utan märkfält
Montageplatta/montagering	Med stödring

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja