




WXF023

gallery mechanisme DK 2 modules extern signaal

Technische karakteristieken

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling	Middenplaat
---------------	-------------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Afmetingen	45 x 45 mm
Inbouwdiepte	34 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	34 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP21
Slagvastheid IK	IK05

Architectuur

Bedieningselement	Enkele toets
-------------------	--------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Teksten

Verlichting	Optionele functie-indicatie via status leds mogelijk
Schakelmodus	1 NO, 1 NC, gescheiden ingangsklemmen

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja