



GD102B

**Minigamma Calotta Da Parete 2 Mod**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	230 - 230 V
-------------------	-------------

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

**Corrente**

Corrente nominale	32 A
-------------------	------

**Equipaggiamento**

Numero di guide DIN	1
---------------------	---

Numero di file	1
----------------	---

Con serratura	No
---------------	----

Con morsettiera di neutro	No
---------------------------	----

**Numero di moduli**

Numero di moduli	2
------------------	---

**Serie**

Altezza	160 mm
---------	--------

Larghezza	55 mm
-----------	-------

Profondità	82 mm
------------	-------

Numero di unità in larghezza	2
------------------------------	---

**Porta / coperchio**

Porta/frontale trasparente	No
----------------------------	----

**Materiali**

Materiale	Plastica
-----------	----------

Codice RAL	9010
------------	------

Colore	Bianco puro
--------	-------------

**Equipaggiamento**

Con morsettiera di terra	No
--------------------------	----

Con piastra di montaggio	No
--------------------------	----

**Protezione**

Classe protezione	Isolamento classe II
-------------------	----------------------

Resistenza agli urti IK	IK05
-------------------------	------

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP30
-----------------------------------------	------

Tipo di bloccaggio	Senza serratura
--------------------	-----------------

Grado di resistenza al filo incandescente GWT	750 °C
-----------------------------------------------	--------

**Sostenibilità**

Conformità REACH – SVHC free	Si
------------------------------	----