



GD102E

Coffret cache-borne, IP30, 2 modules

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 - 230 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

Équipement

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Fonctions

Interrupteur principal de protection	Non
Avec guide-câble	Oui

Dimensions

Hauteur	160 mm
Largeur	55 mm
Profondeur	82 mm

Couvercle, porte

Nombre de serrure de la porte	0
-------------------------------	---

Dimensions

Largeur en modules	2
--------------------	---

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Matériau

Matériau	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Équipement

Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK05
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui